


# Yağlayıcı MS4-LOE-AGC-R

Ürün numarası: 8232827

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 4                                                            |
| Seri                                                      | MS                                                           |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                |
| Tasarım                                                   | Orantılı standart sis yağlayıcı                              |
| Maks. yağ dolum miktarı                                   | 30 cm <sup>3</sup>                                           |
| Kabuk koruması                                            | Plastik koruyucu kafes                                       |
| Çalışma basıncı                                           | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 bar...12 bar<br>14.5 psi...174 psi    |
| Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı                   | 40 l/dak                                                     |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2200 l/dak                                                   |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün                                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                               |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                               |
| Yağ viskozitesi                                           | ISO VG32                                                     |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Ürün ağırlığı                                             | 325 g                                                        |
| Montaj türü                                               | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla        |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G3/8                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G3/8                                                         |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                  |
| Bağlantı plakası malzemesi                                | Alüminyum pres döküm                                         |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                          |
| Gövde malzemesi                                           | Alüminyum pres döküm                                         |
| Kabuk malzemesi                                           | PC                                                           |