


**Filtre**  
**MS4-LF-AGC-E-R-M**  
Ürün numarası: 8232834

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                                   | Değer                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | 4                                                             |
| Seri                                                      | MS                                                            |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                 |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                         |
| Su tahliye                                                | elle dönen                                                    |
| Tasarım                                                   | Santrifüj ayırıcılı sinter filtre                             |
| Kabuk koruması                                            | Plastik koruyucu kafes                                        |
| Kondensat ayırma derecesi                                 | 75 %                                                          |
| Çalışma basıncı                                           | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar<br>0 psi...203 psi          |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1700 l/dak                                                    |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                           |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Depolama sıcaklığı                                        | -10 °C...60 °C                                                |
| Gıdaya uygunluk                                           | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                          |
| Çıkişta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava                |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                |
| Gözenek boyutu                                            | 40 µm                                                         |
| Ürün ağırlığı                                             | 320 g                                                         |
| Montaj türü                                               | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla         |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G3/8                                                          |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G3/8                                                          |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                   |
| Bağlantı plakası malzemesi                                | Alüminyum pres döküm                                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                           |
| Filtre malzemesi                                          | PE                                                            |

| Özellik                  | Değer                |
|--------------------------|----------------------|
| Gövde malzemesi          | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi          | PC                   |
| Ayırma tablası malzemesi | POM                  |