


Açma/Kapama Valfi MS6-EE-1/4-V24

Ürün numarası: 8232870

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	6
Tasarım	Piston sürgüsü
Çalıştırma türü	elektrikli
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalışma basıncı	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Örtüşme	pozitif kapsama
C değeri	11 l/sbar
b değeri	0.5
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2600 l/dak
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,5 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Akış yönü	tersine çevrilemez

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	740 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pilot hava beslemesi	dahili
Elektrik bağlantısı	EN 175301-803 uyarınca
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm