

**Şartlandırıcı kombinasyonu**  
**MSB4-1/4:02:02-WP-Z**  
Ürün numarası: 8233010

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                               | Değer                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                 | 4                                                                                                           |
| Seri                                  | MS                                                                                                          |
| Çalıştırma emniyeti                   | Kilitli döner düğme<br>aksesuarlarla kapatılabilir                                                          |
| Tasarım                               | Manometresiz regülatör                                                                                      |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ön basınç kompanzasyonu ile<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Çalışma basıncı                       | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar<br>11.6 psi...203 psi                                                |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.03 MPa...0.7 MPa<br>0.3 bar...7 bar<br>4.35 psi...101.5 psi                                               |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                         |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Depolama sıcaklığı                    | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Akışkan sıcaklığı                     | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Ürün ağırlığı                         | 490 g                                                                                                       |
| Montaj türü                           | montaj braketli ile                                                                                         |
| Pnömatik bağlantı 1                   | G1/4                                                                                                        |
| Pnömatik bağlantı 2                   | G1/4                                                                                                        |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | NBR                                                                                                         |
| Gövde malzemesi                       | Alüminyum pres döküm                                                                                        |