


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/4:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Ürün numarası: 8233029

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü
Maks. yoğunlaşma miktarı	38 ml
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Basınç kontrol aralığı	0.4 MPa...1.2 MPa 4 bar...12 bar 58 psi...174 psi
Maks. normal debi	1500 l/dak
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,5 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	3780 g
Montaj türü	montaj braketli ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC