


Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-3/8:12:14

Ürün numarası: 8233037

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Elyaf filtre
Maks. yoğunlaşma miktarı	38 ml
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Maks. normal debi	900 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:::3] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1240 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC