


Sayıcı PZA-E-C

Ürün numarası: 8606

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Tasarım | pnömatik tahrikli mekanik akış sayacı |
| Geri alma türü | Manuel düğme veya pnömatik sinyal |
| Gösterge | 6 haneli |
| Tahrik basınç düşüşü | < 0,15 bar |
| Sıfırlama basınç düşüşü | < 0,15 bar |
| Tahrik tepki basıncı | > 0,8 bar |
| Tepki basıncı geri dönüş | 2 bar arasında ayarlamak için |
| Çalışma basıncı | 2 bar...8 bar |
| Minimum geri dönüş basıncı | 2 bar |
| Tahrik minimum pals süresi | 8 ms |
| Sıfırlama minimum pals süresi | 150 ms |
| Minimum duraklama süresi tahrik | 10 ms |
| Minimum duraklama süresi sıfırlama | 50 ms |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 70 g |
| Montaj türü | Ön panel montajı |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Gövde malzemesi | PA |