

Sınır anahtarı
SDK-3-PK-3
Ürün numarası: 8714

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	16 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
Tasarım	Bilye yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	0.6 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Çalıştırma kuvveti	12 N
Ürün ağırlığı	50 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	toplanmadı