


# Dağıtıcı bloğu FR-12-PK-3-B

Ürün numarası: 8761

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkış sayısı	12
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm