


Makaralı kollu valf

LO-3-1/4-B

Ürün numarası: 8989

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	600 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	7 mm
Kontrol türü	doğrudan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	50 N
Ürün ağırlığı	250 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm