


# Makaralı valf

## RO-3-1/4-B

Ürün numarası: 8991

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 3/2 açık tek bobinli                                               |
| Çalıştırma türü                                           | mekanik                                                            |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 600 l/dak                                                          |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G1/4                                                               |
| Çalışma basıncı                                           | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Tasarım                                                   | Plaka yuvası                                                       |
| Nominal genişlik                                          | 7 mm                                                               |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                                           |
| Patlamaya karşı koruma                                    | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                     |
| Çalıştırma kuvveti                                        | 48 N                                                               |
| Ürün ağırlığı                                             | 230 g                                                              |
| Montaj türü                                               | geçiş deliği ile                                                   |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/4                                                               |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/4                                                               |
| Pnömatik bağlantı 3                                       | G1/4                                                               |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                                |
| Gövde malzemesi                                           | Alüminyum pres döküm                                               |