


## Pedal valf F-5-1/4-B

Ürün numarası: 8992

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Valf fonksiyonu   | 5/2 tek bobinli                                |
| Çalıştırma türü   | manuel   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 550 l/dak                                      |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G1/4   |
| Çalışma basıncı   | -0.95 bar...10 bar                             |
| Tasarım   | Plaka yuvası                                   |
| Gerilme türü  | mekanik yay                                    |
| Nominal genişlik  | 7 mm   |
| Montaj konumu   | herhangi bir                                   |
| Kontrol türü  | doğrudan                                       |
| Akış yönü   | tersine çevrilemez                             |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C                                 |
| Çalıştırma kuvveti  | 78 N   |
| Ürün ağırlığı   | 705 g  |
| Montaj türü   | geçiş deliği ile                               |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 3                                       | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 4                                       | G1/4   |
| Pnömatik bağlantı 5                                       | G1/4   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR  |
| Gövde malzemesi   | Alüminyum pres döküm                           |