

Yer Baęlantı LN-125

Ürün numarası: 9036

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	125
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	2632 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Eęilebilir demir