

# Çok katmanlı hortum PM-4

Ürün numarası: 9084

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	19 mm
İç çap	3.92 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar...30 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-29 °C...65 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.024 kg/m
Renk	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	Dövme alüminyum alaşım PE