

Çok katmanlı hortum PM-6

Ürün numarası: 9087

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Dış çap | 8 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 25 mm |
| İç çap | 5.2 mm |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar...30 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -29 °C...65 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.032 kg/m |
| Renk | siyah |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | Dövme alüminyum alaşım PE |