



Basınç Sıralama Valfi VD-3-PK-3

Ürün numarası: 9270

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	100 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Nominal genişlik	2.5 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	220 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu