


Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı)

SCK-PK-6-KU

Ürün numarası: 9389

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	5.3 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 8 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik baęlantı 2	dıř çapı Ø 8 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	POM