


# Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı)

## SCK-PK-9-KU

Ürün numarası: 9390

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	8 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	Rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Pnömatik baęlantı 2	somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	POM