

Adaptör
AD-G1/8-1/8NPT-I
Ürün numarası: 9395

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	6 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	7 Nm
Nominal sıkma torku	10.55 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	10.38 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış 1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik