

Adaptör
AD-G1/4-1/4NPT-I
Ürün numarası: 9396

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	11 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	12 Nm
Nominal sıkma torku	9.05 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	24.22 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış 1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik