


Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı)

SCK-PK-9

Ürün numarası: 9423

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	8 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C...150 °C
Pnömatik baęlantı 1	Rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Pnömatik baęlantı 2	somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı Çelik, galvanize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı