


# Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı)

## QCK-M5-PK-3-B

Ürün numarası: 9424

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	2.4 mm
Vida diřli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	1,33 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik baęlantı 1	Diři diř M5
Pnömatik baęlantı 2	diř çapı Ø 4 mm olan hortum için Somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı Çelik, galvanize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı