


## Perde Geçiş Rakoru (Somunlu Bağlantı) QCK-1/8-PK-4-B

Ürün numarası: 9425

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                        | 3.4 mm                                                                             |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                               |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                       |
| Tasarım                                 | Bölme                                                                              |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                  |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                      |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C                                                                     |
| Nominal sıkma torku                     | 3.5 Nm                                                                             |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                                              |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Dişi dış G1/8                                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için<br>somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için |
| Somun malzemesi                         | Dövme alüminyum alaşım, eloksallı<br>Çelik, galvanize                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                        |
| Konnektör malzemesi                     | Dövme alüminyum alaşım, eloksallı                                                  |