


Perde Geçiř Rakoru (Somunlu Baęlantı)

QCK-3/8-PK-9-B

Ürün numarası: 9427

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	8 mm
Vida diřli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Komple sıcaklık aralıęı alıřma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	12.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik baęlantı 1	Diři diř G3/8
Pnömatik baęlantı 2	somunlu i apı Ø 9 mm olan geçmeli nipel iin
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı elik, galvanize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	Dövme alüminyum alařım, eloksallı