

Akış kontrolü / susturucu GRU-1/2-B

Ürün numarası: 9519

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/dak...4000 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	100 g
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	Alüminyum pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ayar vidası malzemesi	PA