

# Küresel vana QH-3/8

Ürün numarası: 9542

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	Hat kurulumu
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	7500 l/dak
Nominal genişlik	12 mm
Gövde malzemesi	Pirinç
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	ISO 228-1
Tasarım	Küresel vana
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam	ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar Talep üzerine başka diğer akışkanlar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	185 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM PTFE
Bilye malzemesi	Pirinç, krom kaplama
Mil malzemesi	Pirinç