

Adaptör AD-1/4NPT-G1/4-I

Ürün numarası: 9625

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	12 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	11 Nm
Ürün ağırlığı	21 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş 1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik