

Adaptör AD-1/2NPT-G1/2-I

Ürün numarası: 9627

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	14.3 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	28 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	40 Nm
Ürün ağırlığı	48.48 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik