

Çift nipel
E-G1/8-1/8NPT
Ürün numarası: 9630

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	6 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	7 Nm
Nominal sıkma torku	10.55 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	9.1 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu