

**Çift nipel**  
**E-G1/4-1/4NPT**  
Ürün numarası: 9631

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	11 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	12 Nm
Nominal sıkma torku	9.05 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	19.06 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu