


Kısa Impuls Valfi VLK-3-PK-3

Ürün numarası: 9639

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.5 mm
Çalışma basıncı	2.5 bar...8 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	90 l/dak
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	170 g
Montaj türü	montaj çerçevesi üzerine
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm