

# Pnömatik Lamba OH-10

Ürün numarası: 9791

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu