

Індикаторна вставка MCL-24DC/AC

Номер деталі: 10000

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	12 г
Електричне підключення	Форма А Роз'єм відповідно до DIN EN 175301-803
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Номінальна робоча напруга АС	24 В
Частота мережі	0 Гц...60 Гц
Допустимі коливання напруги	+/- 15 %
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	РА6 посилений