

Індикаторна вставка MCL-230AC

Номер деталі: 10001

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	12 г
Електричне підключення	Форма А Роз'єм відповідно до DIN EN 175301-803
Номінальна робоча напруга АС	230 В
Частота мережі	50 Гц...60 Гц
Допустимі коливання напруги	-20 % / +15 %
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA6 посилений