


Розподільник передньої панелі SVS-3-1/8

Номер деталі: 10190

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	120 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	0.35 МПа...0.8 МПа 3.5 бар...8 бар
Конструкція	сідло поршня
Тип скидання	Пружина механічна
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Примітка щодо процедури примусової перевірки	Частота перемикачів не менше 1 на тиждень
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	8 Н
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	ПОМ
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній