


Мікровимикач SO-3-РК-3-В

Номер деталі: 10403

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	60 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	-0.95 бар...8 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	1.8 мм
Тип контролю	прямий
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °С...60 °С
Сила приведення в дію	6 Н
Вага продукту	7 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Матеріал корпусу	Латунь РОМ