


Модуль АБО OS-1/4-NPT

Номер деталі: 10413

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція АБО
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1170 л/хв
Робочий тиск	1 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номінальний розмір	6.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	110 г
Пневматичний порт 3	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR