

## Вставка вакуумного захвату OASI-30

Номер деталі: 1048880

**FESTO**



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Робочий тиск                         | 0 бар...0.95 бар                                  |
| Робоче середовище                    | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-A1-L                                    |
| Допуск до харчової промисловості     | див. розширену інформацію про матеріал            |
| Температура навколишнього середовища | 5 °C...50 °C                                      |
| Вага продукту                        | 2.1 г                                             |
| Тип кріплення                        | Plug-in                                           |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                |
| Матеріал вставки вакуумного захвату  | PE                                                |
| Ефективність імпульсу при висуванні  | 2 бар                                             |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                         |