

Роз'єм NECU-M-B12G5-C2-PB

Номер деталі: 1067905

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Вага продукту	48.7 г
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M12x1, 5-pin, В-кодування, екранована
Кодування роз'єму	В
Електричне підключення 2	Гвинтова клемма, екранована
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...125 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...125 В
Струмове навантаження при 40 °С	4 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Властивості передачі	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.14 мм ² ...0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °С...85 °С
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений