

Розподільник з роликовим важелем R/O-3-PK-3

Номер деталі: 10748

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий/закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	80 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	PK-3
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Конструкція	сідло поршня
Номінальний розмір	2.5 мм
Тип контролю	прямий
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Приводне зусилля в закритому базовому положенні	10 Н
Сила приведення в дію в номально відкритому положенні	15 Н
Вага продукту	18 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	PK-3
Пневматичне з'єднання 2	PK-3
Пневматичний порт 3	PK-3
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	POM