


# Пневморозподільник з роликовим важелем L/O-3-РК-3

Номер деталі: 10749

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 відкритий/закритий моностабільний          |
| Спосіб приведення в дію                                          | механічно                                      |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 80 л/хв                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | РК-3                                           |
| Робочий тиск                                                     | 0 бар...8 бар                                  |
| Конструкція                                                      | сідло поршня                                   |
| Номінальний розмір                                               | 2.5 мм                                         |
| Тип контролю                                                     | прямий                                         |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                 |
| Приводне зусилля в закритому базовому положенні                  | 10 Н                                           |
| Сила приведення в дію в номально відкритому положенні            | 13 Н                                           |
| Вага продукту                                                    | 19 г                                           |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                           |
| Пневматичний порт 1                                              | РК-3                                           |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | РК-3                                           |
| Пневматичний порт 3                                              | РК-3                                           |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                            |
| Матеріал корпусу                                                 | РОМ                                            |