

Вилка штока
SGA-M20X1,5
Номер деталі: 10769

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M20x1,5
Радіальне відхилення +/-	5 мм
Компенсація кута +/-	120 град.
Положення монтажу	Будь-який
Різьбове з'єднання	Зовнішня різьба M20x1,5
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	9 кН
Вага продукту	954 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Оцинкована сталь
Матеріал шарнірної головки	сталь Оцинкований
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь, оцинкована