



Пневматичний розподільник J-3-РК-3

Номер деталі: 10772

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	100 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	-0.9 бар...8 бар
Конструкція	поршневий золотник
Номінальний розмір	2.5 мм
Час перемикання	7 мс
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	75 г
Тип кріплення	На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором за бажанням:
Підключення живлення пілотів 12	РК-3
Підключення пілотного повітря 14	РК-3
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 4	РК-3
Пневматичне з'єднання 5	РК-3
Матеріал монтажною плити	Латунь PPS посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Пластик Цинк дитий під тиском