


## Осьовий комплект EAMM-A-D19-28A

Номер деталі: 1081659

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Номінальна довжина                   | 46.2 мм             |
| Положення монтажу                    | Будь-який           |
| Макс. швидкість обертання            | 10000 об/хв         |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C      |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %            |
| Ступінь захисту                      | IP40                |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C      |
| Момент інерції маси                  | 0.28 кг·мм²         |
| Передаваний крутний момент           | 1.1 Н·м             |
| Вага продукту                        | 80 г                |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент  | D19                 |
| Код інтерфейсу Motor In              | 28A                 |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS  |