


Амортизатор DYSR-12-12-Y5-T

Номер деталі: 1138643

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Крок	12 мм
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24 364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	12 мм
Максимальна сила удару	900 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	10.8 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	60000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.05 Дж
Сила скидання	4.5 Н
Мінімальне зусилля введення	38 Н
Вага продукту	120 г
Діапазон мас	90 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь