

Амортизатор DYEF-S-M12-Y1

Номер деталі: 1153004

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12
Крок	1.2 мм
Демпфування	Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевго упору
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.8 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	1.2 мм
Максимальне споживання енергії на один хід	0.35 Дж
Вага продукту	15 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь