


Пневморозподільник MFH-5-РК-3-L

Номер деталі: 11546

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	105 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	РК-3
Робочий тиск	1,5 бар...8 бар
Конструкція	Дискове сідро
Номінальний розмір	2,5 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Час відключення	22 мс
Час увімкнення	14 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °С...60 °С
Температура навколишнього середовища	-5 °С...40 °С
Вага продукту	270 г
Тип кріплення	На плиті На монтажній рамі з наскрізним отвором за бажанням:
Пневматичний порт 1	РК-3
Пневматичне з'єднання 2	РК-3
Пневматичний порт 3	РК-3
Пневматичне з'єднання 4	РК-3
Пневматичне з'єднання 5	РК-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований