

Амортизаційний гідроциліндр DYHR-20-50-Y5

Номер деталі: 1155693

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	20
Крок	50 мм
Демпфування	регульований
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.3 м/с
Швидкість подачі	0.2 мм/с...100 мм/с
Час скидання при кімнатній температурі	1 с
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...80 °C
Максимальна сила удару	2500 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	125 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	140000 Дж
Мінімальна сила подачі	250 Н
Максимальна сила подачі	2500 Н
Максимальна залишкова енергія	0.32 Дж
Сила скидання	9 Н
Вага продукту	440 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Сталь Оцинкований
Матеріал штока поршня	Загартований Високолегована сталь