

Перехідна втулка DAYH-10

Номер деталі: 1165491

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	64 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь