


Манометр PAGL-HP3-63-60-G14

Номер деталі: 1166938

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон відображення	0 бар...60 бар
Діапазон індикації	0 МПа...6 МПа
Область відображення	0 psi...870 psi
Відповідає стандарту	EN 837-1
Номінальний розмір манометра	63
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструкція	Манометр з трубкою Бурдона
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Робоче середовище	Інертні гази нейтральні рідини
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Немає ацетилену Без кисню
Робочий тиск	0 МПа...6 МПа 0 бар...60 бар 0 psi...870 psi
Коефіцієнт змінного навантаження	0.66
Клас точності вимірювань	1,6
Ступінь захисту	IP65
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Положення підключення	По центру на задній стороні
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріали, що контактують із середовищем	Латунь
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал оглядового вікна	PS

Особливості	Значення
Кольор корпусу	срібло
Вага продукту	80 г
Шкала	Потрійна шкала MPa (зовнішній) bar (зовні) psi (внутрішній)